



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Front plate with fixing screws
Kortnavn utstyr	XAPE
Produsert i	For Ø 22 mm control and signalling units
Produktet frontplate størrelse	72 x 171 mm
Antall cut-out	4 hull
Materiale	Anodisert aluminium
Montering av enhet	Innfelt
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 IP657 i samsvar med NF C 20-010
Motstandsevne mot kjemikalier	God motstandsdyktighet mot aceton God motstandsdyktighet mot alkohol God motstandsdyktighet mot klorid og fluorid løsningsmidler God motstandsdyktighet mot fortynnede mineralsyrer God motstandsdyktighet mot olje og bensin God motstandsdyktighet mot organiske syrer God motstandsdyktighet mot salt

Komplementær

Vekt	0,115 kg
------	----------

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Overspenningskategori	Klasse I i samsvar med IEC 60536 Klasse I i samsvar med NF C 20-030

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,9 cm
Pakke 1 Bredde	13,7 cm
Pakke 1 Vekt	21,8 cm
Package 1 Weight	137,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	21
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,195 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

