

SRT1000RMXLI

APC Smart-UPS SRT 1kVA, Rack 2U, 230V,
ut: 6x C13, utbyggbar,rail kit



Oversikt

Presentasjon	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	1000 W
Merkeeffekt VA	1000 VA
Input Connection Type	BS1363A Britisk IEC 60320 C14 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Antall rack-enhet	2U
Kabellengde	1,83 m
Antall kabler	1
Inkludert utstyr	CD with software Communication cable Documentation CD Installation guide Rack mounting hardware Rack mounting brackets Rack mounting support rails USB kabel Warranty card

Batteri og levetid

Batteritype	Bly-syre batteri
Number of battery filled slots	1
Number of battery free slots	0
Batterioopladingstid	3 t
Number of battery replacement quantity	1
Batteri ladekraft	97 W rated
Batterilevetid	3...5 år
Extended runtime	1

Generelt

UPS type	Double conversion online
Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	8,5 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	50,5 cm
Vekt	21 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Vertikal

Inngang

Nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	176...275 V fullastet 100...275 V 40% load

Utgang

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	1000 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Wave type	Sine wave
Harmonisk forvrengning	Less than 2 %
Crest faktor	3:1
Forbikoblingstype	Built-in bypass

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]EAC
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	317 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og ledelse

Ledige plasser	0
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nødstop	Yes

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	432 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,5 cm
Pakke 1 Bredde	69,0 cm
Pakke 1 Vekt	59,5 cm
Package 1 Weight	32,58 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
---------	---