

SRVSPM1KIL

Easy UPS SRVS Power modul 1kVA, Tower,
230V, for ekstern batteripakke, in: 1x C14, ut:
3x C13



Oversikt

Presentasjon	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	800 W
Merkeeffekt VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	3 IEC 60320 C13
Kabellengde	1,52 m
Antall kabler	1
Provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko strømkabel 1 IEC 60320 C13 to C14 strømkabel 1 USB kabel 1 RS-232 configuration cable 1 battery cable 1 Brukermanual

Batteri og levetid

Batteritype	External battery system
Batterispenningen	36 V
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteri ladekraft	175 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort (RAL 7010)
Høyde	22,3 cm
Bredde	14,5 cm
Dybde	28,8 cm
Vekt	4,4 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Vertikal

Inngang

Toleranse forsyningsspenning	110...285 V half load 160...280 V fullastet
Nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing

Utgang

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	800 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Harmonisk forvrengning	3 %
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Effektivitet	88 % (fullastet)
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
Crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0...15000 m
Akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	372 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og ledelse

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Ledige plasser	1
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	33 cm
Pakke 1 Bredde	23,5 cm
Pakke 1 Vekt	36,5 cm
Package 1 Weight	5,9 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	45 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	60 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------