



Oversikt

Presentasjon	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	640 W
Merkeeffekt VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Antall rack-enhet	1U
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	CD with software Rack mounting brackets Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable Brukermanual USB kabel

Batteri og levetid

Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batterioppladningstid	2 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	4...6 år
Batteri ladekraft	107 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	4,4 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	66 cm
Vekt	21,82 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes

Inngang

Toleranse forsyningsspenning	151...302 V Justrbar 160...286 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

Harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 % ved full last
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	640 W
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Utgangsfrekvens	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Akkustikknivå	55 dBA
Varmeavgivelse	130 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Relativ fuktighet	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Kommunikasjon og ledelse

Kontrollpanel	LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Ledige plasser	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	480 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,1 cm
Pakke 1 Bredde	55,9 cm
Pakke 1 Vekt	77,5 cm
Package 1 Weight	25,45 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------