



Teknisk informasjon

Range of product	Actassi
Produkt eller type komponent	19" fibre optisk panel
Inkludert utstyr	Spole 1 Transparent deksel 1 bakside Quick fix 19" hurtigfeste 2 Pg 9 kabelnippel 2 Pop rivet 2
Farge	Mørkegrå (RAL 7016)

Komplementær

Kompatibilitet	3 adapter plate
Sammensetning	Without connectors
Antall konnektorer	24
Antall optiske fibre	48
Antall rack-enhet	1U
Materiale	PA6 plastdeler PA66 GF20 plastdeler
Høyde	45 mm
Bredde	490 mm
Dybde	300 mm
Vekt	4,5 kg
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Standarder	NF C 20-150 IEC 60297

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	34,500 cm
Pakke 1 Vekt	55,000 cm
Package 1 Weight	3,710 kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	86,000 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------