



Teknisk informasjon

Range of product	Actassi
Produkt eller type komponent	19" fibre optisk panel
Inkludert utstyr	Transparent deksel 1 bakside Quick fix 19" hurtigfeste 2 Spole 2 Transparent deksel 2 front Pg 9 kabelnippel 2 Blindplate 3 Merkeholder 4 Pop rivet 2
Farge	Mørkegrå (RAL 7016)

Komplementær

Kompatibilitet	3 adapter plate
Sammensetning	Without connectors
Antall konnektorer	24
Antall optiske fibre	48
Antall rack-enhet	1U
Materiale	DC01 1,2 mm metallplate PA6 plastdeler PA66 GF20 plastdeler PC plastdeler PMMA (polymethyl methacrylate) plastdeler
Høyde	45 mm
Bredde	490 mm
Dybde	300 mm
Vekt	4,7 kg
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Standarder	IEC 60297 NF C 20-150

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,700 cm
Pakke 1 Bredde	34,500 cm
Pakke 1 Vekt	55,000 cm
Package 1 Weight	3,945 kg
Enhetstype pakke 2	S06
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	73,500 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	84,640 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------