



Teknisk informasjon

Nettspenning	400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Reaktiv effekt fra	550 kvar
I drift	Automatic
Serie	PowerLogic
Kortnavn utstyr	automatisk capacitor bank
Produkt eller type komponent	Capacitor bank

Komplementær

Nettverk forurensningsnivået	Lavt forurenset
[Gh / Sn] harmonisk forurensning hastighet	15...25 %
[THDU] total harmonic distortion of voltage	3...4 %
Strøm per trinn	50 kvar
Trinn sammensetning	50 + 5x100
Plassering av tilkobling	Bunn
Kontrollertype	PowerLogic PFC Controller VPL6
Capacitor technology	PowerLogic PFC Capacitor
Antall poler	3P
Kapacitans tolerans	- 5% til 10%
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Uimp] nominell impuls spenning	8 kV
Maksimalt tillatt spenning	1.1 x Un (8 timer i løpet av 24 timer) i samsvar med IEC 60831
[Imp] maksimal varig strøm	Kondensator: 1.8 x In på 480 V i samsvar med IEC 60831 Batteri: 1.43 x In på 400 V i samsvar med IEC 61439-2 Batteri: 1.19 x In på 415 V i samsvar med IEC 61439-2
Main incomer protection	Uten vern
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	35 kA på 1 s (Icw)
Step protection type	Overbelastning: harmonic control from PowerLogic PFC Controller Kortslutning: fuse
Tilgjengelighet for drift	Front
Farge	Grå (RAL 7035)
Maximum weight	434 kg
Høyde	2200 mm
Bredde	800 mm
Dybde	600 mm
Tilgjengelig utstyr	Hjelpetransformator
Intern spenningstransformator	400/230 V - 630 VA
Mulige funksjoner	Alarm kontakt GenSet shedding contact

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61921 IEC 61439-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]EAC[RETURN]ASEFA
Montasjeplassering	Innendørs
IP-grad	Environment: IP31 Sikkerhet: IPxx B
IK beskyttelsesklasse	IK10
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	<= 2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Gjennomsnittlig lufttemperatur for drift	35 °C (årlig) 45 °C (over 24 timer)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	231,0 cm
Pakke 1 Bredde	80,0 cm
Pakke 1 Vekt	120,0 cm
Package 1 Weight	337,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------