

XD2PA22

Joystick XB2 komplett i metall med 2 retninger med fjærretur til senter og 1xNO per retning



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XD2
Produkt eller type komponent	Komplett joystick
Kortnavn utstyr	XD2
Montasjediameter	22 mm
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med UL 508 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Informasjon om knappens stilling	Alle posisjoner
Hakk per retning	1
Knappens retningsinformasjon	2 retninger
Kontakttype og -sammensetning	1 NO for tid forsinket
Kortslutningsvern	10 A gG (gl) Neozed kassettsikring i samsvar med IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Festeskrue klemmer, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende Festeskrue klemmer, 1 x 0,5 mm ² med eller uten kabel ende Festeskrue klemmer, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende
Elektrisk levetid	1000000 Sykluser, AC-15 på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Sykluser, AC-15 på 127 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Sykluser, DC-13 på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Sykluser, DC-13 på 48 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Sykluser, DC-13 på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser, AC-15 på 48 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Kontaktkode betegnelse	A600-Q600
Overspenningskategori	Klasse I i samsvar med IEC 61140
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Senter for innfesting	30 x 85 mm
Komme tilbake	Til 0 stilling
Høyde	122 mm
Dybde	40 mm
Vekt	0,115 kg
[Ie] nominell drifts ­ strøm	0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1 3 A på 240 V, AC-15, A300

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installator ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]UL[RETURN]CSA
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 40...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	20 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	14,2 cm
Pakke 1 Vekt	3,2 cm
Package 1 Weight	132,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,676 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------