



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	XENG
Type elektrisk krets	Styrekrets
Kontaktblokk applikasjon	2 hastigheter
Type kontaktblokk	Enkel
Type arm/stempel	Fjærretur
Produktkompatibilitet	XACA XACA9...head
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 2 NO
Montering av blokk	Frontmontering
Driftsområde kontakter	Treg brems Staggered

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² uten endehylse Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² med endehylse
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Kontakt angivelse	A600 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, U _e = 600 V, I _e = 1,2 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U _e = 600 V, I _e = 0,1 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[I _{th}] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[U _i] isolasjonsspenning	600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[U _{imp}] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Maksimal mostand mellom terminaler	25 MOhm
Betjeningskraft	18 N
Kortslutningsvern	10 A med sikring av kassett sikring type gG
Nominell forbrukt effekt drift W	40 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 (Induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 (Induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 (Induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(21-22)NC (33-34)NO_CL (13-14)NO
Vekt	0,04 kg

Miljø

Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	4,0 cm
Pakke 1 Vekt	5,5 cm
Package 1 Weight	42,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,55 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	1600
Pakke 3 Høyde	77,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	60,0 cm
Pakke 3 Vekt	81,3 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------