



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Tilbehør / separat del kategori	Sikkerhetstilbehør
Tilbehør / type del	IP21 beskyttelse kit
Kompatibilitet	Variable speed drive ATV630 motor på 55 kW, normal duty 200...240 V Variable speed drive ATV630 motor på 75 kW, normal duty 200...240 V Variable speed drive ATV630 motor på 110 kW, normal duty 380...480 V Variable speed drive ATV630 motor på 132 kW, normal duty 380...480 V Variable speed drive ATV630 motor på 160 kW, normal duty 380...480 V Variable speed drive ATV630 motor på 90 kW, heavy duty 380...480 V Variable speed drive ATV630 motor på 110 kW, heavy duty 380...480 V Variable speed drive ATV630 motor på 132 kW, heavy duty 380...480 V Variable speed drive ATV610 motor på 110 kW 380...480 V Variable speed drive ATV610 motor på 132 kW 380...480 V Variable speed drive ATV610 motor på 160 kW 380...480 V Variable speed drive ATV930 motor på 55 kW, normal duty 200...240 V Variable speed drive ATV930 motor på 75 kW, normal duty 200...240 V Variable speed drive ATV930 motor på 110 kW, normal duty 380...480 V Variable speed drive ATV930 motor på 132 kW, normal duty 380...480 V Variable speed drive ATV930 motor på 160 kW, normal duty 380...480 V Variable speed drive ATV930 motor på 45 kW, heavy duty 200...240 V Variable speed drive ATV930 motor på 55 kW, heavy duty 200...240 V Variable speed drive ATV930 motor på 90 kW, heavy duty 380...480 V Variable speed drive ATV930 motor på 110 kW, heavy duty 380...480 V Variable speed drive ATV930 motor på 132 kW, heavy duty 380...480 V
Tilbehør / separat del betegnelse	Frekvensomformer
Serie kompatibilitet	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900

Komplementær

Sammensetning	Instruksjonsark Fixing accessories All the mechanical parts including a pre-cut plate for fixing the cable glands
Vekt	9 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	31,500 cm
Pakke 1 Bredde	37,100 cm
Pakke 1 Vekt	40,500 cm
Package 1 Weight	10,463 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	110,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	201,500 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------