



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Radio frequency identification XG
Produkt eller type komponent	Connection Ethernet box
Kortnavn utstyr	XGSZ33
Antall kanaler	3
Kommunikasjonsport protokoll	Modbus TCP/IP
Associated smart antenna	XGCS49 XGCS89
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M12 4 pins for strømforsyning (A coding) 3 female connectors M12 5 pins for stations XGCS (A coding) 1 connector M12 4 pins for Ethernet network (D kode)
[Us] merkespenning	24 V DC i samsvar med Protective Extra Low Voltage

Komplementær

Overensstemmelsesklasse for bus	A10
Spenningsgrenser	19,2...29 V DC
Strømforbruk i w	1 W
Status LED	Ethernet network activity: 1 LED (grønn) Spennning på: 1 LED (grønn) Collision detection: 1 LED (Rød) FAULT: 1 LED (Rød) Diagnostics: 1 LED (Gul)
Kommunikasjonsfunksjoner	Modbus messaging
Register words	1...123 words
Ethernetport	10base-T 100base-TX
Ekstern kommunikasjon	Ethernet kabel
Overføringshastighet	10/100 Mbit/s
Merking	CE
Vekt	1,06 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL
Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	30...95 %
IP-grad	IP65
EMC filter	Klasse B EMC filter i samsvar med EN 55022 Nivå 3 EMC filter i samsvar med IEC 61000

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	17,200 cm
Pakke 1 Vekt	24,200 cm

Package 1 Weight	914,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7,846 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon


Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions

Connection Boxes



Wiring Diagram

Ethernet Connections

Socket to Smart Antenna Cabling




Pin no.	Signal
1	Earth
2	+ 24 VDC
3	0 V
4	D0
5	D1

Socket to Power Supply Cabling




Pin no.	Signal
1	+ 24 VDC
2	+ 24 VDC
3	0 VDC
4	0 VDC

Socket to Ethernet connection



Socket to Ethernet cabling (M12 connectors)



Pin no.	Signal
1	TD+
2	TD-
3	RD+
4	RD-