



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall uttak	2
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Festemetode	Med klofeste
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC (polykarbonat)
Dybde	44,2 mm
Innbyggingsdybde	22,4 mm
Høyde	100 mm
Bredde	85 mm
Dybde	21,8 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 DIN VDE 0620-1 SS 4280834
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,400 cm
Pakke 1 Bredde	8,600 cm
Pakke 1 Vekt	10,100 cm
Package 1 Weight	106,000 g

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	11,000 cm
Pakke 2 Bredde	17,500 cm
Pakke 2 Lengde	25,500 cm
Pakke 2 Vekt	1,168 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	34,500 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	7,462 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------