



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Datauttak
Enhetsens utseende	Komplett produkt
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	2
Type skjerming	UTP
Monteringsanvisning	Rett
Deksel	Etikettholder
Data sokkel type	RJ456 _A
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
[In] merkestrøm	1,5 A på 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC peak, mellom kontakter
Maksimal motstand	20 Ohm
Isolasjonsmotstand	500 MOhm på 100 V DC
Antall moduler	2 moduler
Supported applications	1000BASE-T
Product name	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet)
Tilkoblingsklemmer	IDC uten verktøy
Trekraft	50 N under 60 s
Transersalt konverteringstap	$\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB på 1...250000 kHz
Frequency range	0...250 MHz
Awg måler	AWG 23...AWG 24
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) : frontplate ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) : konnektor ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) : ramme
Minimum number of matings	750 sykluser
Festemetode	Skruer
Bredde	86 mm
Høyde	86 mm
Dybde	35 mm
Vekt	67 g

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,9 cm
Pakke 1 Bredde	11,2 cm
Pakke 1 Vekt	12,2 cm
Package 1 Weight	84,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	10,6 cm
Pakke 2 Bredde	9,4 cm
Pakke 2 Lengde	26,2 cm
Pakke 2 Vekt	476,0 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	34,2 cm
Pakke 3 Bredde	29,4 cm
Pakke 3 Lengde	39,2 cm
Pakke 3 Vekt	6,046 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------