



Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact
Produkt eller type komponent	Gulvfølerkabel
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Koblingsskjema	Innfelt
Rated current/voltage	16 A på 230 V AC
Standarder	EN 60730-2-9
Produktsertifikater	FI[RETURN]CE[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO
Kabellengde	4 m
Produktkompatibilitet	Termostat med touchskjerm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,200 cm
Pakke 1 Bredde	9,200 cm
Pakke 1 Vekt	9,600 cm
Package 1 Weight	80,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	39,200 cm
Pakke 2 Lengde	29,200 cm
Pakke 2 Vekt	1,176 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 months