



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall uttak	2
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Tilgjengelig utstyr	Forseglings kit Ekstra festeklips
Fargetone	Antrasitt (RAL 7021)
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Merkestrøm	16 A
Deksel	Lokk
Festemetode	Med skruer
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Type skruehode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC (polykarbonat) PC
Dybde	47,0 mm
Innbyggingsdybde	22 mm
Høyde	100 mm
Bredde	82 mm
Dybde	25 mm

Miljø

IP-grad	IP44
Standarder	DIN VDE 0620-1 SFS 5610:2004 SS 4280834 IEC 60884-1 NEK 502:2006
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,600 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	8,100 cm
Package 1 Weight	108,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	34,000 cm
Pakke 2 Bredde	29,400 cm
Pakke 2 Lengde	39,200 cm
Pakke 2 Vekt	7,780 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	1440
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	114,900 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	221272,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------