




Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Dimmer
Fargetone	Antrasitt (RAL 7021)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Applikasjon	Kontroll
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Dimmertype	Universal
Dimmerkontroll	Vri- og trykkfunksjon
Festemetode	Med skruer
Merkestrøm	10 A
[ue] merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50 Hz
Type overflate	Matt
Forpakning	Kartong
Lasttype	Halogenlampe: 4...400 W på 230 V AC Glødelampe: 4...400 W på 230 V AC LED lampe: 4...40 W på 230 V AC LED lampe: 0...130 W på 230 V AC Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 4...400 W på 12 V AC Lav spennings halogenlampe med ferromagnetisk transformator: 4 W...400 VA på 12 V AC
Type vern	Kortslutningsvern Automatisk overspenningsvern
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...45 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruehode	Pozidriv nr 1 og kombi
Tiltrekningsmoment	0,5 N.m
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 2,5 mm ² for fast eller fleksibel med hylse kabel(er) 2 x 1,5 mm ² for fast eller fleksibel med hylse kabel(er)
Avmantlingslengde	6 mm
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	51 mm
Innbyggingsdybde	29 mm
Vekt	0,1 kg
Produktsertifikater	CE

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02
Standarder	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,400 cm
Pakke 1 Bredde	6,000 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 cm
Package 1 Weight	126,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------