



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Applikasjon	Lyskontroll
Enhetens utseende	Med fast ramme
Colour	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett á 5
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis

Komplementær

Teknologi	Mekanisk
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Montering av enhet	Innfelt
Antall brytere	1
Brytermønster	[6/1]
Aktuator	Rocker
Lokal varsling	With light indicator
Materiale	PC/ABS
Festemetode	Med hurtigkobling Med skruer
Diameter	71 mm
Innbyggingsdybde	15 mm
Dybde	19 mm
IP-grad	IP20
Produktsertifikater	SEMKO[RETURN]CE[RETURN]NEMKO[RETURN]FI
Standarder	EN 60669-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredd	7 cm
Pakke 1 Vekt	7 cm
Package 1 Weight	68 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	10,6 cm
Pakke 2 Bredd	11,9 cm

Pakke 2 Lengde	20 cm
Pakke 2 Vekt	383 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	22,6 cm
Pakke 3 Bredde	36,7 cm
Pakke 3 Lengde	41 cm
Pakke 3 Vekt	5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------