




Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Complete emergency stop push-button
Kortnavn utstyr	XB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Festebrakettmateriale	Zamak
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Støvsone	Zone 21 - 22
Gas zone	Zone 1 - 2
Type arm/stempel	Trigger action og mekanisk låsing
Tilbakestille	Vri for frigjøring
Operatørprofil	Rød soppknapp Ø 40 mm
Kontakttype og sammensetning	1 NO + 1 NC

Komplementær

Bredde	46,2 mm
Høyde	30 mm
Dybde	119,5 mm
Vekt	0,141 kg
Utstyrmontasje	Festehull - diameter: 22,5 mm +/- 0.2 mm i samsvar med IEC 60947-1
Senter for innfesting	>= 30 x 40 mm (støttepanel) 1...6 mm
Innbyggingsdybde	58 mm
Merking	Ex tb IIIC Db Ex db eb IIC Gb II 2 GD
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Driftsområde kontakter	Treg brems
Kontaktbruk	Standard
Positiv åpning	Med i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix K
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1 Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	415 V
[Ie] nominell driftsstrøm	1,9 A på 380 V, AC, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1 3 A på 240 V, AC, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1 6 A på 120 V, AC, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,27 A på 250 V, DC, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,55 A på 125 V, DC, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1 2,87 A på 24 V, DC, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...65 °C
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 60079-0:2009 EN/IEC 60079-1:2009 IEC 60079-7:2009 IEC 60079-31:2009 UL 60079-0 UL 60079-1 UL 60079-31 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No 213
Produktsertifikater	INERIS 04ATEX9004U

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	166,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------


Dimensions



e : support thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) 40 mm min. / 1.57 in. min.
- (3) 30 mm min. / 1.18 in. min.
- (4) $\varnothing 22.5 \text{ mm} / 0.89 \text{ in. recommended } (\varnothing 22.3 \text{ mm } {}_0^{+0.4} / 0.88 \text{ in. } {}_0^{+0.016})$