



### Teknisk informasjon

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Produktspekter                           | Harmony XVB Universal              |
| Produkt eller type komponent             | Indicator bank                     |
| Sjømerke eller indikator bank enhetstype | Illuminated unit                   |
| Signaltype                               | Blinkende                          |
| Montasjediometer                         | 70 mm                              |
| Type komponent                           | XVBC                               |
| Materiale                                | Polykarbonat                       |
| Lyskilde                                 | Integral flash discharge tube, Rød |
| Type lampe                               | Blits lampe                        |
| [Us] merkespenning                       | 230 V AC                           |
| Blinkenergi                              | 10 J                               |

### Komplementær

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Monteringsmåte                  | Kunde montering, opp til 5 enheter                             |
| Tilkoblingsklemmer              | Skrutilkobling, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ med endehylse |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 250 V i samsvar med IEC 60947-1                                |
| Nominell spenning grense        | 0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1                      |
| Strømforbruk                    | $< 280 \text{ mA AC}$                                          |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning | 4 kV i samsvar med IEC 60947-1                                 |
| Blinkfrekvens                   | 1 Hz                                                           |
| Bredde                          | 70 mm                                                          |
| Høyde                           | 157 mm                                                         |
| Dybde                           | 70 mm                                                          |
| Vekt                            | 0,315 kg                                                       |

### Miljø

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater                 | CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]JUL 508                                               |
| Standarder                          | EN/IEC 60947-5-1                                                                                   |
| Overflatebeskyttelse                | TC                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | $-40 \dots 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$                                                            |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140<br>Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140 |
| IP-grad                             | IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529<br>IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529    |
| NEMA beskyttelsesgrad               | Type 4X i samsvar med UL ( innendørs)                                                              |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,800 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,200 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 19,000 cm |
| Package 1 Weight         | 338,000 g |
| Enhetstype pakke 2       | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 12        |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pakke 2 Høyde  | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt   | 4,530 kg  |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>          |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                          |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>     |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                       |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>       |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                        |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CZ |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC\*\*\*, to be ordered separately
- (3) “Flash” unit

| Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube | b in mm | b in in. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                                                                         | 295     | 11.61    |
| 2                                                                         | 358     | 14.09    |
| 3                                                                         | 421     | 16.57    |
| 4                                                                         | 484     | 19.06    |