



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVS
Produkt eller type komponent	Electronic alarm
Kortnavn utstyr	XVS

Komplementær

Farge	Sort
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): kropp PC (polykarbonat): Klemmedeksel
Merking	CE
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
Montering	72 mm DIN rail
[Us] matespenning	12...24 V DC
[Uimp] Nominell impulsspenning	0,8 kV
Strømforbruk	117 mA på 12 V 125 mA på 24 V 158 mA på 12 V 200 mA på 24 V
Tilkoblingskapasitet klemme	$\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$
Bredde	72 mm
Høyde	72 mm
Dybde	69,3 mm
Vekt	0,18 kg

Miljø

Digitale utganger	PNP
Signaltype	16 toners alarm
Standarder	UL 464 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2
Produktsertifikater	UR
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
IP-grad	Panel mounted: IP54 i samsvar med IEC 60529
Støynivå	0...90 dB (kontinuerlig eller forbigående tone) på 1 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,0 cm
Pakke 1 Bredde	9,5 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	266,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,905 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Electronic Alarm

Dimensions

