



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Tilbehør / type del	Festeplate
Tilbehør / separat del kategori	Montering og innfesting tilbehør
Type komponent	XVU
Montasjediameter	60 mm

Komplementær

Montering	Veggmontert
Kompatibilitet	XVUZ05 XVUZ800 XVUZ400 XVUZ02Q XVUZ02
Materiale	Aluminium V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94
Farge på kapsling	Svart
[Us] matespenning	24 V AC/DC 110...240 V AC
Lengde	8 mm
Vekt	0,36 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
IP-grad	IP65
Produktsertifikater	CSA[RETURN]UL[RETURN]CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,068 cm
Pakke 1 Bredde	6,844 cm
Pakke 1 Vekt	11,412 cm
Package 1 Weight	491,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,6 cm
Pakke 2 Bredde	15,3 cm
Pakke 2 Lengde	39,8 cm
Pakke 2 Vekt	5,651 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon


Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode


Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

Rear View



Side View



Vertical Support Panel Drillings

