



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Nummertavle
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	22 mm
Hette eller deksselfarge	Rød

Komplementær

Type spenningsforsyning	AC/DC
Nettfrekvens	50/60 Hz
Signaltype	Kontinuerlig eller forbigående tone
Noise level	90 dB 6.8 kHz 0.1 m +/- 10 %
Resistens til høytrykksvask	9000000 Pa på 80 °C, distanse : 0.1 m
Høyde	29 mm
Bredde	29 mm
Dybde	55 mm
Vekt	0,024 kg
Strømforbruk	<= 58 mA
[Us] merkespenning	24 V +/- 10 %

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 60536
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X NEMA 13
Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1 IEC 60529 IEC 62262 IEC 50102
Produktsertifikater	UL listet[RETURN]CSA[RETURN]BV

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,3 cm
Pakke 1 Bredde	3,4 cm
Pakke 1 Vekt	6 cm
Package 1 Weight	27 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	88
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	2,629 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	1408
Pakke 3 Høyde	70 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	43,016 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Panel Cut-out for Buzzer


Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \text{ }_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Cabling of Annunciators



- (1) Supply
(2) Intermittent
(3) Continuous