



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Produkt eller type komponent	Dual emergency stop rope pull switch
Kortnavn utstyr	XY2CED
Bolig farge	Rød RAL 3000
Overspenningskategori	Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140

Komplementær

Lokal varsling	With pilot light, gul, 24...130 V
Antall kabler	2
Trigger kabel maksimal lengde	2 x 100 m
Bellow material	Nitril
Materiale kropp	Zamak
Deksel materiale	Rustfritt stål
Tilbakestille	By bootet pushbutton
Kontakttype og sammensetning	2 x (1 NC + 1 NO)
Driftsområde kontakter	Treg brems
Tilkoblingsside for snor	RH og LH sider
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ²
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m
Kabelinngang nummer	3 vanlig hull for Pg 13.5 eller ISO M20 cable gland
Sikkerhetsnivå	Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1 Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1 Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/IEC 61508
Sikkerhet pålitelighet data	B10d = 300000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktslitasje i samsvar med IEC 60947-5-5
Merking	CE
Mekanisk levetid	60000 sykluser
Avstand mellom kabelsupport	3...5 m
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1 300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
Positiv åpning	Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Maksimal mostand mellom terminaler	25 MOhm i samsvar med EN/IEC 60255-7 category 3
Kortslutningsvern	10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60269
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(21-22)NC (13-14)NO
Vekt	1,9 kg
Kompatibilitetskode	XY2CED

Miljø

Standarder	CSA C22.2 No 14 Maskindirektiv 2006/42/EC EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 Work equipment directive 2009/104/EC EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	UL kategori NISD nødstopinnretninger CSA CCC EAC
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	10 gn (f= 10...300 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,600 cm
Pakke 1 Bredde	16,000 cm
Pakke 1 Vekt	30,900 cm
Package 1 Weight	1,971 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	8,420 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	MA
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Without Tensioner

Technical drawing of the 1000 Series Locking Bolt Assembly, showing front and side views with dimensions in inches (") and millimeters (mm).

Front View Dimensions:

- Overall width: 106" (2706 mm)
- Top flange width: 4.17" (106 mm)
- Top flange thickness: 82" (2082 mm)
- Top flange to top of bolt: 3.23" (82 mm)
- Top flange to top of lock: 52" (1320 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 2.05" (52 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 20" (508 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 0.79" (20 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 142" (3605 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 5.59" (142 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 62.5" (1588 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 2.46" (62.5 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 23" (584 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 0.91" (23 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 25" (635 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 0.98" (25 mm)

Side View Dimensions:

- Overall width: 163.7" (4155 mm)
- Top flange width: 6.44" (163.7 mm)
- Top flange to top of bolt: 285" (7263 mm)
- Top flange to top of lock: 11.22" (285 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 120" (3048 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 4.72" (120 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 41.5" (1054 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 1.63" (41.5 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 48" (1219 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 1.89" (48 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 56" (1422 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 2.20" (56 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 26.5" (673 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 1.04" (26.5 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 82" (2082 mm)
- Top flange to top of lock (alternative): 3.23" (82 mm)

Notes:

- R 3.1
- R 0.12

Electrical Curves

AC Supply 50/60 Hz. Inductive Circuit

2-pole Contact Block




(y) Millions of operating cycles
(x) Current in A

DC Supply. Power Broken in W for 1 Million Operating Cycles. Inductive Circuit

Voltage	V	24	48	120
Power	W	13	9	7

Mounting and Clearance

Adjustment Values (With End Spring)



In Prohibited zone
grey :