



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Produkt eller type komponent	Dual emergency stop rope pull switch
Kortnavn utstyr	XY2CED
Bolig farge	Rød RAL 3000
Overspenningskategori	Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140

Komplementær

Lokal varsling	With pilot light, Rød, 24...130 V
Antall kabler	2
Trigger kabel maksimal lengde	2 x 100 m
Bellow material	Nitril
Materiale kropp	Zamak
Deksel materiale	Rustfritt stål
Tilbakestille	By booted pushbutton
Kontakttype og sammensetning	2 x (1 NC + 1 NO)
Driftsområde kontakter	Treg brems
Tilkoblingsside for snor	RH og LH sider
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ²
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m
Kabelinngang nummer	3 tappet oppføring for 1/2" NPT conduit entry
Sikkerhetsnivå	Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1 Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1 Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/IEC 61508
Sikkerhet pålitelighet data	B10d = 300000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktslitasje i samsvar med IEC 60947-5-5
Merking	CE
Mekanisk levetid	60000 sykluser
Avstand mellom kabelsupport	3...5 m
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1 300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
Positiv åpning	Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Maksimal mostand mellom terminaler	25 MOhm i samsvar med EN/IEC 60255-7 category 3
Kortslutningsvern	10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60269
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC
Vekt	1,9 kg
Kompatibilitetskode	XY2CED

Miljø

Standarder	Maskindirektiv 2006/42/EC UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 Work equipment directive 2009/104/EC CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	UL kategori NISD nødstopppinnretninger[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	10 gn (f= 10...300 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,2 cm
Pakke 1 Bredde	15,9 cm
Pakke 1 Vekt	30,9 cm
Package 1 Weight	2,0 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,564 kg

Bærekraftig


Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode


Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

Without Tensioner




With Tensioners



Electrical Curves

AC Supply 50/60 Hz. Inductive Circuit

2-pole Contact Block




(y) Millions of operating cycles
(x) Current in A

DC Supply. Power Broken in W for 1 Million Operating Cycles. Inductive Circuit

Voltage	V	24	48	120
	W	13	9	7

Mounting and Clearance

Adjustment Values (With End Spring)



In Prohibited zone
grey :