



Teknisk informasjon

Tilbehør / separat del betegnelse	5-wire connector adaptor
Tilbehør / separat del kategori	Utstyr for montasje av kabel
Tilbehør / type del	Plugg adapter
Kabelsammensetning	5 x 1 mm ²
Gjengetype	Pg 13.5
[in] merkestrøm	6 A

Komplementær

Kabellengde	100 mm
Totalt antall kabler	5
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt 5 rett
Kabelklemmefastgjørelse	Skru på
Materiale kropp	Metall
Isolasjonsmotstand	> 1000000000 Ohm
Maksimal mostand mellom terminaler	5000 mOhm
[Ue] merkespenning	250 V AC 300 V DC
Vekt	0,05 kg

Miljø

IP-grad	IP67
Omgivelsestemperatur drift	-25...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	15,000 cm
Pakke 1 Vekt	4,500 cm
Package 1 Weight	47,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	2,905 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode


Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions



(1) Pg 13.5 cable gland

Connections and Schemes



BN : Brown
BK : Black
BU : Blue
Y/G : Yellow / Green
WH : White