



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch lever
Kortnavn utstyr	ZCY
Produktkompatibilitet	XCKT XCMD XCKD XCKP
Tilhørende hode	ZCE01 ZCE05
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Roller lever fjærretur metall
Tracks	20/36 mm for XCMD 24/40 mm for XCKD 24/40 mm for XCKP 24/40 mm for XCKT
Tilnærmings type	Lateral approach

### Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med

### Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	2,5 cm
Pakke 1 Vekt	4,5 cm
Package 1 Weight	23 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	39 cm
Pakke 2 Bredde	82 cm
Pakke 2 Lengde	97 cm
Pakke 2 Vekt	0,232 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------