



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch lever
Kortnavn utstyr	ZCY
Produktkompatibilitet	XCKP XCMD XCKT XCKD
Tilhørende hode	ZCE01 ZCE05
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Rod lever fjærretur Metall (round rod 3 mm, L = 125 mm)
Tracks	No track
Tilnærmings type	Lateral approach

Komplementær

Bryter påvirkning	Med alle beveglige deler
Positiv åpning	Uten

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,7 cm
Pakke 1 Bredde	2,0 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	18,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	200
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,864 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	6400
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	40 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	140,2 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------