



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 iTL
Produkt eller type komponent	Impuls relé
Kortnavn utstyr	ITL
Applikasjon	Standard
Poles	1P
Kontakttype	1 NO
[In] merkestrøm	32 A
Type nettverk	AC
Styrespenning	230 - 240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Spiral deconnection Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrestøms type	Impuls
Switching frequency	100 switching operations/day 5 switching operations/minute
Impulsvarighet	50 ms...1 s
Remote control type	Lystrykknapp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk levetid	AC-21: 50000 sykluser AC-22: 20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm ² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm ² stiv med Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² fleksibel med endehylse Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...10 mm ² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...10 mm ² stiv med Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...10 mm ² fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...10 mm ² fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1,2 N.m
Kompatibel med	IATeT IATL4 IATLc IATLc+S IATLm IATLs IATLz IATLc+C IATL24 IETL iTL 32

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	EN 669-1 EN 669-2-2
Produktsertifikater	GOST
Godkjenninger	VDE IMQ KEMA NF CEBEC
Støynivå	60 dB
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (on opening) IP40 i samsvar med IEC 60529 (i kapsling)
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------