



Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Enlace
Tipo de producto o componente	Bloque de terminales
Nombre corto del dispositivo	TRV
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Tipo de bloque de terminales	Paso
Nivel de bornas	1
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	6 mm ²
Longitud	47.7 mm
Color	Gris
Cantidad por juego	Juego de 50

Complementario

Ancho	8.2 mm
Altura	47.5 mm
Conexiones - terminales	1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba - tipo de cable: M4) 1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo - tipo de cable: M4)
Number of connections	2
Posición de conexión	De lado
Número de entrada de medición	2
Sección transversal de cable	0.2...10 Mm ² , sólido cable Con terminal 0.2...6 Mm ² , Flexible cable Con terminal 0.2...10 Mm ² , sólido cable Sin terminal 0.2...10 mm ² , Flexible cable Sin terminal
Par de apriete	1.5...1.8 N.m
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
[Ue] tensión asignada de empleo	1000 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V acorde a ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
Corriente nominal (In)	41 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 50 A cURus 50 A CSA 40 A acorde a ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material	Poliamida 6/6, estado 1 caja aislante Aleación de cobre, estado 1 conector y tornillo Aleación de cobre, estado 1 enlace de conexión Chromium-nickel steel, estado 1 muelles
2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ•M acorde a IEC 60093 10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 GOhm acorde a IEC 60093 1000 GOhm acorde a VDE 0303-T30

Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0.8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	13.95 g
Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones de producto	ATEX LR VDE GL DNV CSA CURus EAC IEC-Ex
Fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0.8 cm
Package 1 Width	4.7 cm
Package 1 Length	4.8 cm
Package 1 Weight	14.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5.2 cm
Package 2 Width	10.5 cm
Package 2 Length	21.5 cm
Package 2 Weight	730.0 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	7000
Package 3 Height	73.5 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	60.0 cm
Package 3 Weight	115.2 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto

RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months