



Principal

Gama de producto	Relés de estado sólido Harmony
Nombre Corto del Dispositivo	SSM
Tipo de Producto o Componente	Modular DIN rail relay
Número de canales	1
Number of phases	1 fase
Output switching mode	Zero voltage switching

Complementario

Función adicional	Relay configuration
Tipo de montaje	Carril DIN simétrico
[In] Corriente Nominal	6 A
Tensión de salida	24...280 V AC
[Uc] tensión del circuito de control	4...32 V DC
Tightening torque ((**))	0.5...0.8 N.m para entrada 0.5...0.8 N.m para salida
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo, estado 1 1 x 0.3...1 x 1.5 mm ² , - tipo de cable: AWG 22...AWG 16) para entrada Terminales de tornillo, estado 1 1 x 0.3...1 x 2.5 mm ² , - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) para salida
Maximum capacitance	10 pF para entrada/salida
Resistencia de aislamiento	1000 MOhm en 500 V DC
Señalizaciones en local	Estado entrada, estado 1 LED - tipo de cable: verde)
Tensión mínima de conmutación	4 V DC turn-on
Tensión máxima de conmutación	1 V DC turn-off
Input current	8...11 mA
Tipo de salida estado sólido	Zero voltage switching Salida SCR
Corriente de carga	0.15...6 A
Transient overvoltage	600 V
Corriente de sobretensión	285 A para 16.6 ms 300 A para 21 ms
Caída de tensión máxima	<1.3 V on-state
Potencia del motor en HP	0.16 hp en <40 °C 240 V AC
Máximo I ² t para fusibles	410 A ² .S para 10 ms en 50 Hz 375 A ² .s para 8.33 ms en 60 Hz
1 contacto de puerta	0.1 mA fuera del estado
DV/dt	500 V/μs fuera del estado at máximo voltage
Tiempo respuesta	0,5 ciclo - tipo de cable: turn-on) 0,5 ciclo - tipo de cable: turn-off)
Power factor	0.5 - tipo de cable: con carga máxima)
Categoría de sobretensión	III
Anchura	11 mm

Altura	90.3 mm
Test button	Sin botón de prueba
Profundidad	83.7 mm
Peso del producto	0.05 kg

Entorno

Resistencia a las llamas	V0 acorde a UL 94
Fuerza dieléctrica	4 KV CA para entrada/salida 4 kV CA para input or output to case (**))
Grado de contaminación	2
Normas	IEC 62314 IEC 61000 IEC 60950-1
Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]JUL
Marca	CE
Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...100 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	9 cm
Paquete 1 Peso	66 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	96
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6.568 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------