



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XPE
Produkt eller type komponent	Foot switch
Materiale	Plast
Type fotpedal	Enkel fotpedal
Kortnavn utstyr	XPEY
Trigger mekanisme	Uten utløsermekanisme
Driftsområde kontakter	1 trinn
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Farge	Gul

Komplementær

Positiv åpning	Med i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix K
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ med eller uten kabel ende Skrutilkobling, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ med eller uten kabel ende
Kabelinngang	2 vanlig hull for M20 kabelgjennomføring
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med NF C 20-040 gruppe C 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med VDE 0110 gruppe C 300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulslenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Maksimal mostand mellom terminaler	25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3 25 MOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A
Kortslutningsvern	10 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1 10 A kassettsikring type gG i samsvar med VDE 0660-200
Nominell forbrukt effekt drift W	10 W DC-13, driftrate $<60 \text{ cyc/mn}$, 5000000 sykluser, 24 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, driftrate $<60 \text{ cyc/mn}$, 5000000 sykluser, 120 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, driftrate $<60 \text{ cyc/mn}$, 5000000 sykluser, 48 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Vekt	0,57 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	5 gn ($f = 10...500 \text{ Hz}$) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140 Klasse II i samsvar med NF C 20-030
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,5 cm
Pakke 1 Bredde	17,0 cm
Pakke 1 Vekt	28,5 cm
Package 1 Weight	700,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	9,652 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer  Sirkulær profil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon


Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Plastic Foot Switch without Protective Cover

Dimensions




- (1) 2 plain holes for ISO M20 or n° 13 (Pg 13.5) cable gland.
- (2) 4 cover fixing screws: stainless steel. Tightening torque: 1 N.m.
- (3) Return spring: stainless steel.

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Inductive circuit:



X Current in A

Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic "Operational power in W".