



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn	Application
Sensor type	Inductive proximity sensor
Sensor navn	XSP
Sensor design	Sylindrisk M18
Type kropp	Fast
Type utgangssignal	Discrete
Digitale utganger	Namur
[Us] matespenning	12...48 V DC
IP-grad	IP67 conforming to IEC 60529

Komplementær

Føleflate	Front
Spenningsgrenser	10...58 V DC
Maksimal reststrøm	0,5 mA åpen tilstand
Merking	CE

Miljø

Produktsertifikater	CCC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13 cm
Pakke 1 Bredde	9,4 cm
Pakke 1 Vekt	4,4 cm
Package 1 Weight	114 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
------------------	--

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------