



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVS
Tip proizvoda ili komponente	Sirena
Kratko ime uređaja	XVS
Boja	Bela
Tip signalizacije	2 tona - sirena
[us] nazivni napon	12 V AC/DC 24 V AC/DC
Nivo buke	106 dB (stalni ili isprekidani ton) pri 1 m

Dopunske informacije

Materijal	PC: telo
Masa proizvoda	0,8 kg
Označavanje	CE
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	0,8 kV
Potrošnja struje	300 mA pri 24 V 500 mA
Kapacitet priključka	<= 1 x 1.5 mm ²
Električna veza	Kablom: 6,5...8,5 mm
Širina	114 mm
Visina	114 mm
Dubina	153,2 mm

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa EN/IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP53

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,500 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	14,000 cm
Package 1 Weight	1,032 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,698 kg
Unit Type of Package 3	P06

Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	49,792 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Siren

Dimensions

