



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVR
Produkt eller type komponent	Lystårn
Kortnavn utstyr	XVR3
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	LED unit
Montasjediometer	100 mm
Lyskilde	LED, Blå
Applikasjon	Gaffeltruck Bulldozer Automatisert guidet kjøretøy (AGV)

Komplementær

Signaltype	Blinkende Blinkende Roterende
Monteringsmåte	Ferdig montert i skap
Materiale	PC (polykarbonat): lense PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): kropp EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
[Us] matespenning	12...24 V DC
[Ue] merkespenning	10...30 V DC
Startstrøm	3 A
Strømforbruk i W	2,8 W
Merking	CE
Monteringsretning	Stående indoor Sidelengs indoor Invertert indoor Stående outdoor
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Strømforbruk	3000 mA
Lengde	100 mm
Bredde	100 mm
Høyde	139 mm
Vekt	0,484 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Relativ fuktighet	35...85 % uten kondens
Vibrasjonsmotstand	4.6 gn (sidelengs) 4.6 gn (invertert) 7.1 gn (stående)
IP-grad	IP65 (stående) IP23 (sidelengs) IP23 (invertert)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,5 cm
Pakke 1 Bredde	14,3 cm
Pakke 1 Vekt	13,8 cm
Package 1 Weight	3,68 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	29,44 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------


Dimensions



Straight wiring

Technical drawing of a circular part with three holes. The part has an outer diameter of $\varnothing 70$ and an inner diameter of $\varnothing 2.76$. The three holes are arranged in a triangular pattern with a 120° angle between them. The holes have a diameter of $3 \times \varnothing 6$ and a depth of $3 \times \varnothing 0.23$.

Wiring Diagram



- (1) Black
- (2) White
- (3) Fuse(Rated Current>2A)