

Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Utstyr for montasje av kabel
Tilbehør / type del	Connector
Elektrisk tilkobling	Straight female connector 1/2 20 UNF, 3 pins
Hylsemateriale	Metall
Status LED	Uten
Kabel tilkobling	Screw terminal / kabelstørrelse <0,75 mm² / klemmekapasitet 3...6 mm

Komplementær

Type nippel	Pg 7
Kabelklemmefastgjørelse	Skru på
[Ue] merkespenning	250 V AC
[in] merkestrøm	4 A
Kapslingsmateriale	Plast
Minimum isoleringsmotstand	1000 GΩ
Kontaktmotstand	8000 μOhm
Vekt	0,02 kg

Miljø

IP-grad	IP67
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	6,000 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	24,000 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,567 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions



(1) Cable gland : no. 7 plastic (Pg 7)

Connections and Schemes

