



Teknisk informasjon

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Produktspekter                  | Harmony eXLhoist |
| Tilbehør / type del             | Sheet of labels  |
| Tilbehør / separat del kategori | Merkinging       |

Komplementær

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Lengde         | 220 mm              |
| Bredde         | 120 mm              |
| Farge          | Flerfarget          |
| Kompatibilitet | Remote control ZART |
| Vekt           | 0,25 kg             |

Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 0,1 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 20,0 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 30,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 88,0 g   |
| Enhetstype pakke 2       | S02      |
| Antall enheter i pakke 2 | 50       |
| Pakke 2 Høyde            | 15,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 4,791 kg |

Bærekraftig

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                        |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                       |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                   |

Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnert, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.