

ZBRM21A0

Mobil trykknappboks i plast med 1 stk trådløs trykknapp med 1 signal



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5R
Produkt eller type komponent	Trådløs og batteriløs sender
Kortnavn utstyr	XB5R
Kontakt drift	1 enkel handling Trykknapp
Innfatningsmateriale	Plast
Festebrakettmateriale	Plast
Montasjediameter	22 mm

Komplementær

Sammensetning	1 handy box 1 sender 1 set of caps 1 push-button head diameter: 22 mm 1 fixing collars
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	Fjærretur trykknapp med sender
Knappens profil	Innfelt
Knappens tilleggs info.	Sett av kapsler
Vekt	0,15 kg
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Driftsavstand	4,3 mm (totaldistanse)
Betjeningskraft	25 N C/O endrer elektrisk tilstand
Støtmotstand	25 gn (varighet = 6 ms) for 6000 støt i samsvar med IEC 60068-2-27 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Mekanisk robusthet	Fritt fall motstand 1000 mm i samsvar med EN/IEC 60068-2-32
Kommunikasjonsport protokoll	Zigbee green power på 2,4 GHz
Maksimum føleavstand	100 M i fritt felt 25 M sender i hendig boks og mottaker i et metall kabinett 300 m sender i hendig boks, mottaker i metall kabinett og bruk stafett-antenne
Anskaffelsestid	2 ms
Responstid	<2 ms
Utslippskraft	3 mW

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 (forside) IP65 i samsvar med UL Type 12 (forside)
Ik beskyttelsesklasse	IK03 conforming to IEC 50102
Relativ fuktighet	95 % på 70 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 11...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 +/- 10 mm (f= 2...11 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6

Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test level: 8 kV (i fri luft (i isolerende deler)) conforming to IEC 61000-4-2 Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test level: 4 kV (ved kontakt (på metalleder)) conforming to IEC 61000-4-2 Mottakelig for elektromagnetiske felt - test level: 20 V/m (80...3000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 Mottakelig for elektromagnetiske felt - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
Radio avtalen	RSS i samsvar med UL 508 ARIB T66 i samsvar med CSA C22.2 No 14 ICASA ANATEL FCC
Standarder	EN/IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	EAC[RETURN]BT 2006/95/EC[RETURN]C-Tick[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC
Direktiver	1999/5 / EC - R & TTE-direktivet 2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,5 cm
Pakke 1 Vekt	16,3 cm
Package 1 Weight	187,0 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

Wireless and Batteryless Pushbutton

Plastic Mobile Box for Mobile or Fix Use - 1 Function

