



Principal

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Gama de producto | Harmony 9001K |
| Tipo de producto o componente | Botón pulsador |
| Nombre corto del dispositivo | 9001K |
| Tipo de operario | Retorno de resorte |
| Perfil de operario | empotrado |
| Información agregada del operario | Protección completa de plástico |

Complementario

| | |
|--|--|
| Material del bisel | ≤ 3 dB |
| Diámetro de montaje | 30 mm |
| Forma del cabezal de unidad de señalización | Octagonal |
| Conexiones - terminales | Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² acorde a En> 40 A |
| Par de apriete | 0.8 N.m acorde a En> 40 A |
| Forma de la cabeza del tornillo | Con ranuras transversales |
| Endurancia mecánica | 5000000 ciclos |
| Posición de funcionamiento | Cualquier posición |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 2.5 kV acorde a En> 40 A |
| Material de contactos | Contactos de aleación de plata |
| Funcionamiento de contacto | Estándar |
| Apertura positiva | Sin |
| Protección contra cortocircuito | 10 A fusible de cartuchos acorde a IEC 60947-5-1 |
| [Ith] corriente térmica convencional | 10 A |
| Presentación del dispositivo | Producto completo |

Entorno

| | |
|---|--|
| Tratamiento de protección | TC |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...70 °C |
| Resistencia a las vibraciones | 7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 |
| Resistencia a los choques | 50 gn acorde a IEC 60068-2-27 |
| Clase de protección contra choques eléctricos | Clase II acorde a IEC 61140 |
| Grado de protección IP | IP66 acorde a IEC 60529 |

Unidades de embalaje

| | |
|----------------|-----------|
| Paquete 1 Peso | 226.796 g |
|----------------|-----------|

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|