

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KNB25SD4

Canalis - utična kutija za DIN osigurače-topljivi osig. E27 - 25 A sa izolatorom



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis KN šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KN šinski razvodutično
[Ie] nazivna radna struja	25 A pri 35 °C
Protection type	Izolator osigurača: topljivi osigurač E27 u skladu sa DIN
Obezbeđena oprema	Osigurač poručiti odvojeno
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepnje kutije	3L+PE 3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage
[Ue] nazivni radni napon	230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	4,6 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Kablovski priključak - ISO50 16 mm ² fleksibilni Kablovski priključak - ISO50 16 mm ² kruti
Door/cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otcepnje kutije	Otvaranjem vrata
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Širina	344 mm
Dubina	101 mm
Depth (door open)	432.5 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	1,5 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,700 cm
Package 1 Width	16,600 cm
Package 1 Length	34,600 cm
Package 1 Weight	1,939 kg
Unit Type of Package 2	P12

Number of Units in Package 2	52
Package 2 Height	195,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	127,880 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------