


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KTA1600EB320

Canalis - Al ravan deo za utičnu kutiju  
vijčani-1600A- 3L+PE - 2m standardni



### Osnovne informacije

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis                                    |
| Ime proizvoda                | KT                                         |
| Tip proizvoda ili komponente | Šinski razvod                              |
| Opis sabirnice               | Dužni element                              |
| Kratko ime uređaja           | KTA                                        |
| Tap-off unit compatibility   | Zavrtnjima otepcna kutija iz Canalis - KT  |
| Primena uređaja              | Razvod velike snage                        |
| Materijal                    | Aluminijum                                 |
| [ie] nazivna radna struja    | 1600 A pri 35 °C                           |
| Polarity                     | 3L + PE                                    |
| Broj otepcnih mesta          | 1                                          |
| Nazivna izlazna struja       | 400...1250 A                               |
| Earth conductor              | Standardno uzemljenje                      |
| Short-circuit level          | Standardna verzija                         |
| Dužina                       | 2000 mm                                    |
| Zaštitna oprema              | Jedinica šinskog razvoda<br>Spojni element |

### Dopunske informacije

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal kućišta                             | Poliesterski film                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materijal kontakata                           | Bakar                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [ue] nazivni napon                            | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mrežna frekvencija                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [ui] nazivni napon izolacije                  | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 65 kA                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja      | 143 kA                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Električni priključak                         | Povezivanje zavrtnjima                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Magnetno polje                                | 0,9 μT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Granično termičko naprezanje                  | 4225000 kA <sup>2</sup> .s                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Thdi                                          | 0...15 % 1600 A<br>15...33 % 2000 A<br>33...100 % 2500 A                                                                                                                                                                                                                       |
| Maksimalni pad napona                         | <0,0037 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0038 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0036 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0034 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Način montiranja                              | Kačenjem                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nosači za montažu                             | Viseći nosač<br>Konzola                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pravac instalacije                            | Vertikalno<br>Horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pozicija nultog provodnika                    | Desno                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standardi                                     | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tip dimenzije                                 | Deo za spajanje                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Širina               | 140 mm          |
| Visina               | 164 mm          |
| Boja                 | Bela (RAL 9001) |
| Masa proizvoda       | 38 kg           |
| Linearno opterećenje | 19 kg/m         |

## Okruženje

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 conforming to IEC 60529                                                                                                        |
| Ik stepen zaštite | IK08 conforming to IEC 62262                                                                                                        |
| Derating factor   | 0...35 °C (100 % od In)<br>35...40 °C (97 % od In)<br>40...45 °C (93 % od In)<br>45...50 °C (90 % od In)<br>50...55 °C (86 % od In) |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 16,4 cm  |
| Package 1 Width              | 14,0 cm  |
| Package 1 Length             | 200,0 cm |
| Package 1 Weight             | 42,0 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                        |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                         |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |