



### Principal

Gama	Linergy
Nombre del Producto	Linergy TR
Tipo de Producto o Componente	Bloque de terminales
Nombre Corto del Dispositivo	TRV
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Tipo de bloque de terminales	Paso
Nivel de bornas	1
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	70 mm <sup>2</sup>
Longitud	70.5 mm
Color	Gris
Cantidad por juego	Juego de 10

### Complementario

Anchura	20.3 mm
Altura	87.5 mm
Conexiones - terminales	1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba - tipo de cable: M8) 1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo - tipo de cable: M8)
Número de conexiones	2
Posición de conexión	De lado
Número de entrada de medición	1
Sección transversal de cable	25...70 Mm <sup>2</sup> , sólido cable Con terminal 25...70 Mm <sup>2</sup> , sólido cable Sin terminal 25...70 Mm <sup>2</sup> , Flexible cable Con terminal 16...95 mm <sup>2</sup> , Flexible cable Sin terminal
Par de apriete	8...10 N.m
Longitud de cable pelado para conectar bornas	24 mm
Tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
[Ue] tensión asignada de empleo	1000 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 1000 V CSA 600 V cURus
Corriente nominal (In)	192 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 192 A CSA 192 A cURus
Material	Poliamida 6/6: caja aislante Aleación de cobre: conector y tornillo Aleación de cobre: enlace de conexión Acero al cromo-níquel: resorte
2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ.M acorde a IEC 60093 10000 MΩ.m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 GOhm acorde a IEC 60093 1000 GOhm acorde a VDE 0303-T30

Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0.8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	195 g
Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

## Entorno

Certificaciones de Producto	DNV[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]cURus[RETURN]LR[RETURN]IEC-Ex[RETURN]VDE[RETURN]GL[RETURN]ATEX
Fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.200 cm
Paquete 1 Ancho	11.500 cm
Paquete 1 Longitud	36.200 cm
Paquete 1 Peso	145.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9.200 cm
Paquete 2 Ancho	11.500 cm
Paquete 2 Longitud	36.200 cm
Paquete 2 Peso	1.659 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	480
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	92.968 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---