



### Principal

Gama de producto	AccuSine
Nombre del Producto	AccuSine PCSn
Tipo de Producto o Componente	Filtro de armónicos activo

### Complementario

Tipo de red	3P + N 3P
Configuración de la red	3 o 4 cables
Tensión de red	208...415 V CA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Tensión máxima admisible	1,1 x Un
Capacidad de corriente de salida RMS	60 A
Potencia reactiva	43.2 kvar 415 V CA 50/60 Hz
Modos de funcionamiento	Corrección de armónicos de fase Corrección de armónicos de neutro Equilibrio de la corriente de red Corrección factor potencia
Ubicación de la instalación	Interior
Tipo de montaje	Montado en rack
Tipo de protección	Sin protección
Disipación de calor	Plenum trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
Compatibilidad electromagnética	Emisión electromagnética, Clase A acorde a EN 61000-6-4 Inmunidad electromagnética acorde a EN 61000-6-2
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Localización de conexión	Frontal

### Entorno

Grado de protección de la caja	IP20
Características ambientales	En funcionamiento, estado 1 3C2 acorde a IEC 60721-3-3 En funcionamiento, estado 1 3S2 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3C3 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3S3 acorde a IEC 60721-3-3
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m 0...4800 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C 0...50 °C máximo con reducción de corriente del 2 % por °C por encima de 40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Protección del PCBA	Conformación del revestimiento
Normas	IEC 62477-5 IEC 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2018

Certificaciones de Producto	RCM[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]ABS[RETURN]IBC 2015 (Seismic) [RETURN]ICC-ES AC160
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Peso del producto	68.6 kg
Altura	265 mm
Ancho	440 mm
Color	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Profundidad	960 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26.4 cm
Paquete 1 Ancho	46.5 cm
Paquete 1 Longitud	96.0 cm
Paquete 1 Peso	90.5 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------