

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGN15713

rastavljač sa osiguračima SBI - 1P - 125 A - za
osigurače 22 x 58 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 SBI
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač sa osiguračima
Kratko ime uređaja	SBI
Broj polova	1P

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A
Kriva osigurača	AM GG
Veličina osigurača	22 x 58 mm
[ue] nazivni napon	690 V AC
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Opis opcija zaključavanja	Non padlockable
9 mm redovi	4
Visina	126,5 mm
Širina	35 mm
Dubina	70 mm
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi1 kabl(ovi) 2,5...25 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi1 kabl(ovi) 2,5...25 mm ² fleksibilni
Moment pritezanja	3,5 N.m

Okruženje

Standardi	IEC EN 60947-3
Stepen zaprljanosti	3
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	7,7 cm
Package 1 Length	12,8 cm
Package 1 Weight	186 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	7,8 cm
Package 2 Width	12,8 cm
Package 2 Length	21,3 cm
Package 2 Weight	1,162 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	54
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11,02 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------