


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.226.25

Unica - potezni taster sa kanapom - 10A 250V
AC - 2 m - krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Tip proizvoda ili komponente	Potezni prekidač
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Primena uređaja	Upravljanje
Funkcija prekidača	Jednopolni izborni
Nazivna struja	10 A
Izvršni organ	Potezni taster
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Krem

Dopunske informacije

Vrsta tehnologije	Elektromehanička
Dužina kabla	1 m
[ue] nazivni napon	250 V
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Udaljenost otvaranja	> 3 mm
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Poprečni presek kabla	2,5 Mm ² fleksibilni kabl 2,5 mm ² kruti kabl
Minimalna moć isključenja opterećenja	200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Električna trajnost	40000 ciklusa, cos phi = 0,6
Dielektrična snaga	2000 V
Otpornost izolacije	> 5 MOhm pri 500 V
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Standardi	EMC direktiva LV direktiva EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja	25...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...50 °C
Dubina za ugradnju	22 mm
Dubina	34 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,0291 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Aceton Ulje UV otpornost Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora Izbeljivač Alkohol Benzin

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	30,700 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,500 cm
Package 2 Width	13,000 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	371,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,728 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------