

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.515.12

Unica Top/Class - taster dimer - 230 VAC -
20...250 W/VA -grafit



Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Način pričvršćivanja	Utično
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Broj modula	2 modula
Nijansa boje	Grafit

Dopunske informacije

Dimer - upravljanje	Push type
Maksimalna stalna struja	1,5 A
Ukupan broj žica	3
Tip opterećenja	230 V AC inkandescentna sijalica - 20...250 W 230 V AC halogena sijalica - 20...350 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 20...350 VA Niskonaponska halogena sijalica sa toroidnim transformatorom - 20...300 VA 230 V AC ventilator - 20...200 W 230 V AC grejač - 20...350 W
Tip zaštite	Elektronska prenaponska zaštita Strujna zaštita
Označavanje	L+N
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ²
Povezivi pomoćni elementi	Maksimalno 5 sa indikatorom Maksimalno 25 pomoćnih prekidača
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Standardi	EN 60669-2-1
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]Aenor
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Dubina za ugradnju	34 mm
Dubina	47 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,078 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Ulje UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora Aceton Izbeljivač Tečni sapun Benzin Alkohol

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	10,8 cm
Package 1 Weight	98,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,844 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------