

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYPLAZT5104G

slobodnost. orman - poliest. PLAZT sa  
otvorenim podnožjem+krov 500x1000x420  
IP44



### Osnovne informacije

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Thalassa                                                                                             |
| Ime proizvoda                | Thalassa PLA                                                                                         |
| Enclosure type               | Više namena                                                                                          |
| Tip proizvoda ili komponente | Pogodan orman                                                                                        |
| Version                      | PLAZT                                                                                                |
| Nominal height               | 500 mm                                                                                               |
| Nominal width                | 1000 mm                                                                                              |
| Nominal depth                | 420 mm                                                                                               |
| Montaža ormara               | Slobodnostojeći                                                                                      |
| Sastav uređaja               | 1 gornji deo<br>1 deo dna ormara<br>2 bočni deo<br>2 vrata<br>2 zadnji panel<br>1 krov<br>1 postolje |

### Dopunske informacije

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip kućišta                | Otvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama                        |
| Tip vrata                  | Ravna prednji deo                                                                              |
| Broj vrata                 | 2 vrata                                                                                        |
| Otvaranje vrata            | Nadesno i nalevo (180 °)                                                                       |
| Tip brave                  | Ručica za zaključavanje u 2 tačke, 5 mm dvostruki prerez                                       |
| Dostupnost za operacije    | Prednji deo<br>Zadnji deo<br>Dno<br>Vrh                                                        |
| Odvojivi delovi            | Vrata sa šarkama<br>Zadnji panel sa elementom za fiksiranje<br>Krov sa elementom za fiksiranje |
| Materijal                  | Poliester ojačan staklenim vlaknima                                                            |
| Boja                       | Siva (RAL 7035)                                                                                |
| Standardi                  | IEC 62208                                                                                      |
| Sertifikacija proizvoda    | Veritas                                                                                        |
| Električna klasa izolacije | Klasa II                                                                                       |

### Okruženje

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP44 u skladu sa IEC 60529 (sa postoljem za otvoreno dno i krovom sa ventilacijom) |
| Ik stepen zaštite                   | IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)                                           |
| Otpornost na vatru                  | 960 °C u skladu sa IEC 62208                                                       |
| Temperatura okoline za skladištenje | -35...90 °C                                                                        |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 60,5 cm   |
| Package 1 Width              | 103,0 cm  |
| Package 1 Length             | 45,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 38,161 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |