

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

21106

P25M - prekidač - P25M - 3P - 2.5A - kriva



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	P25M
Grupa proizvoda	Acti9
Ime proizvoda	P25M
Tip proizvoda ili komponente	Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja	P25M
Primena uređaja	Motor
Broj polova	3P
Broj zaštićenih polova	3
[in] nazivna struja	2,5 A
Tip mreže	AC
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Kod krive	K
Prekidna moć	3 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe	AC-3 u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-2

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	440 V AC 50/60 Hz 230...240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 690 V AC 50/60 Hz
Ograničenje prekostrujne zaštite	12 x In
[ics] servisna prekidna moć	2,25 kA u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 690 V AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta	Da
Tip upravljanja	Ručica Ručni test okidanja
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	5
Visina	89 mm
Širina	45 mm
Dubina	70 mm
Masa proizvoda	0,26 kg
Električna trajnost	AC-3: 100000 ciklusa AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Priprema za zaključavanje	Može se zaključati
Opis opcija zaključavanja	Integrisano zaključavanje
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci2 kabl(ovi) 1...6 mm ² kruti Vijčani priključci2 kabl(ovi) 1...6 mm ² fleksibilni
Moment pritezanja	1,7 N.m
Diferencijalna zaštita	Bez

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda	SEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]CEBEC
Kategorija prenapona	III
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60947-2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	259,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,425 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------