

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33193

motorni pogon i otpornik - MCH - 277..415 V -
do - 440..480 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact NT
Grupa proizvoda	MasterPacT
Tip proizvoda ili komponente	Otpornik
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT prekidač
Napon upravljačkog kola	440...480 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Motorni mehanizam
Maksimalno vreme punjenja	3 sekundi
Maksimalna potrošnja u va	180 VA
Pribor / posebna kategorija	Rezervni delovi za Masterpact NT

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	7,8 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	132,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,755 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------