

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

50441

Zatvoreni torus A tip, VigiPacT, Vigilohm, SA200, unutrašnji prečnik 200mm, nazivna struja 400A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	VigiPacT
Kratko ime uređaja	SA200
Tip proizvoda ili komponente	Senzor struje curenja
Primena uređaja	Nadzor opreme i upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	VigiPacT RH10M relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH10P relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH21M relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH21P relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH68M relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH86M relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH86P relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH99M relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH99P relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH197M relej diferencijalne zaštite VigiPacT RH197P relej diferencijalne zaštite VigiPacT RHU relej diferencijalne zaštite VigiPacT RHU relej diferencijalne zaštite VigiPacT RMH relej diferencijalne zaštite
Current sensor type	A tip zatvoreni torus
[ie] nazivna struja	400 A

Dopunske informacije

Prenosni odnos transformatora	1/1000
Tip mreže	AC/DC
Mrežna frekvencija	45...440 Hz
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	85 kA za 0.5 s
Podnosiva diferencijalna struja kratkog spoja	85 kA / 0.5 s u skladu sa IEC 60947-2
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V
Kategorija prenapona	IV
[uimp] nazivni napon impulsa	12 kV
Način montaže	Fiksno (kablovi) Fiksno (ravna ploča) Fiksno (metalna profilisana ploča) Fiksno (ploča sa izrezima)
Toplotna vrednost	7.05 MJ
Povezivanje - priključci	Priključak na zavrtanj 0,22 mm ²
Prečnik	196 mm unutrašnji:
Spoljašnji prečnik kabla	100 mm za 2 kablovi : 185 mm ² (maksimum)
Masa proizvoda	1,32 kg
Visina	256 mm
Širina	274 mm
Dubina	46 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	Priključci: IP20 IP30
Karakteristike okruženja	Izloženost toploj vlazi kada uređaj nije u radu (25...55 °C, RH 95 %) : 28 ciklusa u skladu sa IEC 60068-2-30 Slana magla: Kb/2 u skladu sa IEC 60068-2-52 Izloženost toploj vlazi u radu: kategorija C2: 48 časova u skladu sa IEC 60068-2-56
Stepen zaprljanosti	Nivo 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-35...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-55...85 °C
Standardi	IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda	CE

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	27,000 cm
Package 1 Length	28,400 cm
Package 1 Weight	1,100 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	13,800 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	50,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	67,864 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------