

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VZ1L018UM20

linijska prigušnica - 2 mH - 18 A - monofazni -
30 W - za frekventne regulatore



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Linjska prigušnica
Kompatibilnost proizvoda	ATV312HU11M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV312HU15M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV312HU22M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV31CU11M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV31CU15M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV31CU22M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV32HU11M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV32HU15M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV32HU22M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM05D17F1 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM05D17M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM05D28F1 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM05D28M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM32.D18M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM32.D30M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM32.U90M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV320 motor: 1,1 kW 200...240 V - monofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV320 motor: 1,5 kW 200...240 V - monofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV320 motor: 2,2 kW 200...240 V - monofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Number of phases	Monofazno
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 312 Solar Lexium 32 Altivar 312 Altivar 31C Lexium 05 Altivar Machine ATV320 Altivar 32
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	2 mH
[in] nazivna struja	18 A
Termički gubici	30 W

Dopunske informacije

Power supply frequency	50...60 Hz
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	5 %
Masa proizvoda	1,99 kg
Širina	85 mm
Visina	120 mm
Dubina	105 mm

Okruženje

Standardi	VDE 0160 nivo 1 IEC 60076 (sa HD398) EN 50178
Ip stepen zaštite	Prigušnica: IP00 Priključci: IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,000 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	1,928 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	99,760 kg


Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions




Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
85	120	105	70	70	5

Dimensions in in.

3.35	4.72	4.13	2.76	2.76	0.20
------	------	------	------	------	------

Recommended Schema



- (1) Line Choke
(2) Drive